

## ZKA suchy model TMX



| Dane techniczne                                                                                         |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medium                                                                                                  | Woda, sprężone powietrze                                                                                                                           |
| Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze                                                               | 16 bar*                                                                                                                                            |
| Minimalne ciśnienie zasilania wodą                                                                      | 3 bary                                                                                                                                             |
| Maksymalna temperatura pracy                                                                            | 60°C                                                                                                                                               |
| Zawór spustowy                                                                                          | K2, K20 przy pracy                                                                                                                                 |
| Długość równoważna (Wspł. Hazena-Williamsa C120)                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7,3 m (rura 88,9 x 2,9)</li> <li>• 7,89 (rura 114,3 x 3,2)</li> <li>• 11,59 (rura 168,3 x 4,0)</li> </ul> |
| Rowek do łączenia rur                                                                                   | M2-03-06 cz. 2                                                                                                                                     |
| Zgodność CE                                                                                             | Zgodnie z EN 12259-3: 2000 + A1: 2001)                                                                                                             |
| Pozycja montażowa                                                                                       | Pionowa                                                                                                                                            |
| * Należy stosować manometr ciśnienia wody w zakresie 0-25 bar przy ciśnieniu roboczym powyżej 12,5 bar. |                                                                                                                                                    |

### Aprobaty i dopuszczenia

- CE
- Aprobata VdS

### Skróty

1. TMX-Set - Zestaw suchego zaworu alarmowego typu TMX
2. GG - Połączenie rowkowe
3. AC - Akcelerator
4. mo - Zestaw TMX wstępnie zmontowany w fabryce

### Zawartość dostawy

- Suchy ZKA TMX GG: M2-04-12
- Akcesoria TMX/VMX: 933518
- Zestaw akcesoriów montażowych: TMX 80 GG - 933520; TMX 100 GG - 933521; TMX 150 GG - 933522
- Akcelerator SE2: 816890
- Akcesorium do akceleratora SE2-TAV-TMX: 841504
- Karta produktu TMX-Set: 4001931\*\*

\*\* Karta produktu dla wersji „dostawa w częściach indywidualnych”.

### W skład dostawy nie wchodzi

- Zawór odcinający: M2-02-02
- Złącza rurowe: M2-03-06
- Zespół spustowy dla suchych systemów rurowych: M2-04-14
- Instrukcja obsługi TMX-Set (ang): 933367
- Instrukcja użytkowania, laminowana (ang.): 933373

### Opcjonalny zamiennik gongu



- 1× presostat PMA-3: 116512, M2-04-10
- 1× zestaw do modernizacji presostatu PMA-SUX50: 841486, M2-04-10
- 1× moduł monitorujący SUX5000 AP NFC (nr kat. 927799, jednostka pakowania: 5 modułów)
- 1× sygnalizator świetlny LBX 009 Loop WP RD: 912569, PB 320-310\_011
- 1× ramka etykietowa A 200 (mocowanie do sygnalizatora): 755806, M1-05-01

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o produkcie. Informacje, zdjęcia i rysunki nie są umownie wiążące. We wszystkich przypadkach dokumentem odniesienia jest pełna dokumentacja techniczna producenta (patrz: „Powiązane dokumenty” powyżej). Certyfikaty, sprawozdania z badań oraz aprobaty i dopuszczenia mogą być publikowane w imieniu producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Treść niniejszego dokumentu może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

**Opcjonalny monitoring elektryczny (bez głównych zaworów odcinających)**

- 1× zawór kulowy monitorujący 3/2-drożny: 841243, M2-05-02
- 1× wyłącznik krańcowy ÜWA-FMZ-M20×1,5: 880214, M2-05-05
- 1× akcesorium ÜWA-pipe-SE2: 846658, M2-04-13 część 2
- 1× presostat PMÜ-3: 792183, M2-05-06 część 2
- 3× moduł monitorujący SUX5000 AP NFC (nr kat. 927799, jednostka pakowania: 5 modułów)

| DN  | H1  | H2  | A1/A2 | B1  | B2  | T1  |
|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| 80  | 295 | 542 | 170   | 394 | 267 | 198 |
| 100 | 330 | 560 | 193   | 409 | 277 | 232 |
| 150 | 345 | 557 | 211   | 439 | 297 | 250 |



| Dostawa                       | Oznaczenie           | Nr. zamówieniowy | Aprobaty i dopuszczenia |                | Waga |
|-------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|----------------|------|
|                               |                      |                  | VdS                     | CE             |      |
| Częściowo wstępnie zmontowany | TMX-Set 80 GG AC     | 933550           | G4890031                | 0786-CPD-40030 | 32,1 |
|                               | TMX-Set 100 GG AC    | 933551           | G4910001                | 0786-CPD-40031 | 35,6 |
|                               | TMX-Set 150 GG AC    | 933552           | G4900056                | 0786-CPD-40032 | 44,8 |
| Zmontowany***                 | TMX-Set 80 GG AC mo  | 934731           | G4890031                | 0786-CPD-40030 | 53,6 |
|                               | TMX-Set 100 GG AC mo | 934732           | G4910001                | 0786-CPD-40031 | 58,1 |
|                               | TMX-Set 150 GG AC mo | 934733           | G4900056                | 0786-CPD-40032 | 74,0 |

\*\*\* z wewnętrzną armaturą wstępnie zmontowaną, z przeprowadzonym testem funkcjonalnym i szczelności, dostarczany na europalecie

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o produkcie. Informacje, zdjęcia i rysunki nie są umownie wiążące. We wszystkich przypadkach dokumentem odniesienia jest pełna dokumentacja techniczna producenta (patrz: „Powiązane dokumenty” powyżej). Certyfikaty, sprawozdania z badań oraz aprobaty i dopuszczenia mogą być publikowane w imieniu producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Treść niniejszego dokumentu może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.